

Universal transient Barrier, modem/telefon



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Universal barriere gir beskyttelse av lavspenningskretser og omformere

Separat plugg- og base-design tillater modulutbyte under drift


Flertrinns beskyttelse og fin overspenningsbeskyttelse hjelper å sikre at de laveste restoverspenningene når sensitivt utstyr

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	UTBTA
Artikkelnummer	702850
Maks. Kontinuerlig driftsspenning (UC)	280 V.
Nominell laststrøm (IL)	160mA
Frekvens	15 MHz
Sløyfemotstand	1 Ω
Maks. Utladningsstrøm (Imax), per modus	0.5kA 8/20 μ s
Teknologi	Gas Discharge Tube (GDT) PTC

Katalognummer	UTBTA
Spenningsbeskyttelsesnivå (opp), L-L.	480 V ved 3 Ka
Tilknytning, strandet	1 - 4 mm ²
Montering	35 mm topplue din-skinne
Temperatur	-20 to 65 °C
Innkapslingsmateriale	UL® 94V-0 termoplast
Merkeverdi	IP 20 NEMA®-1
Dybde (D)	68mm
Høyde (H)	90 mm
Bredde (W)	18 mm
Vekt på enhet	0.1 kg
Sertifiseringsdetaljer	UL® 497A.
Samsvarer med	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C.
Erstatningsmodul	UTBTM

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE