

Universal transient barriere, ett par.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Kompakt design universal transient barriere gir beskyttelse av lavspenningskretser og omformere

Separat plugg- og base-design tillater modulutbytte under drift

Flertrinns beskyttelse og fin overspenningsbeskyttelse hjelper å sikre at de laveste restoverspenningene når sensitivt utstyr

Felles- og differensial-modusbeskyttelse beskytter mot mulige overspenningsforhold

Overspenningsklassifisering til 20 kA 8/20 μ s er ideelt for eksponert kobling


Muliggjør beskyttelse av 25 analoge signaler eller 50 digitale signaler per lineære fot (0,3 m) med DIN-skinneplass

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	UTB15SP	UTB30SP
Artikkelnummer	702862	702863
Nominell systemspenning (UN)	3 - 10 VAC 5 - 15 VDC	10 - 21 VAC 15 - 30 VDC
Maks. Kontinuerlig driftsspenning (UC)	12 VAC 18 VDC	23 VAC 33 VDC

Katalognummer	UTB15SP	UTB30SP
Nominell laststrøm (IL)	2A	2A
Frekvens	1 MHz	2 MHz
Sløyfemotstand	1 Ω	1 Ω
Maks utladningsstrøm (Imax), L+L-PE	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Beskyttelsesmåter	Common Differensial	Common Differensial
Teknologi	Gas Discharge Tube (GDT) Metal Oxide Varistor (MOV) SilisiumAvalanche-diode (SAD)	Gas Discharge Tube (GDT) Metal Oxide Varistor (MOV) SilisiumAvalanche-diode (SAD)
Spenningsbeskyttelsesnivå (opp), L-L.	25 V ved 3 Ka	44 V ved 3 Ka
Tilknytning, strandet	1 - 4 mm ²	1 - 4 mm ²
Montering	35 mm topplue din-skinne	35 mm topplue din-skinne
Temperatur	-20 to 65 °C	-20 to 65 °C
Innkapslingsmateriale	UL® 94V-0 termoplast	UL® 94V-0 termoplast
Merkeverdi	IP 20 NEMA®-1	IP 20 NEMA®-1
Dybde (D)	72mm	72mm
Høyde (H)	90 mm	90 mm
Bredde (W)	12 mm	12 mm
Vekt på enhet	0.07 kg	0.07 kg
Sertifiseringsdetaljer	UL® 497B.	UL® 497B.
Samsvarer med	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C.	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C.
Erstatningsmodul	UTB15SPM	UTB30SPM

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE