


Vannrør jordingsklemme



The nVent ERICO Water Pipe Ground Clamp provides a highly reliable method for grounding copper conductors to metallic water pipes or ground rods, essential for electrical safety in residential, commercial, and industrial systems. Constructed from high-strength silicone bronze, this clamp ensures excellent durability, corrosion resistance, and secure, long-lasting electrical connections. Its robust design makes it a trusted component for creating effective grounding paths in accordance with applicable electrical codes and standards.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Høyfast silikonbronse

Brukes for å koble kobberledere til metallisk vannrør eller jordspyd

Designed for effectively connecting copper conductors to metallic water pipes or ground rods

Ensures a secure and low-resistance path for grounding applications

Suitable for a range of conductor and pipe sizes

SPESIFIKASJONER


Materiale: Silisiumbronse

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Rørstørrelse, nominell (Ø)	Rørstørrelse, faktisk (Ø)	Sertifiseringer
CWP1JJ	710262	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	
CWP1JU	710266	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	CSA, UL, cUL

Katalognummer	Artikkelnummer	Rørstørrelse, nominell (Ø)	Rørstørrelse, faktisk (Ø)	Sertifiseringer
CWP4J	710264	2 1/2" - 4"	63.5 - 101.6 mm	CSA, UL, cUL

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE