

ABS justerbar bærebjelke støtte perforert profil



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

For use with ABS Adjustable Busbar Support Insulator Modules

Factory punched holes for quick assembly

Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Attach profiles together or attach profile to the panel structure using ABS Adjustable Busbar Support Profile Stiffener


SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Lengde (L)	Høyde (H)	Bredde (W)	Hullstørrelse (HS)
ABS-AP25	560930	Aluminium	2000mm	23 mm	47 mm	8.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	A	Vekt på enhet
ABS-AP25	560930	25 mm	1.35 kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE