

BC ribbet stål busbar klemme



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Installeres raskt og enkelt

I samsvar med RoHS

Connects two copper busbars together or nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar

Two ribbed plates complete with screws

Allows for excellent electrical contact

Ideal for on site modifications

SPESIFIKASJONER

Klemmekapasitet:	20mm
Avslutt:	Elektro galvanisert
Materiale:	Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Samleskinnebredde	Bredde (W)	A	Skruediameter (Sc)	Tiltrekkingsmoment (TQ)
BC80	553250	80 mm	118 mm	96 mm	10	29.5 N·m

Katalognummer	Artikkelnummer	Samleskinnebredde	Bredde (W)	A	Skruediameter (Sc)	Tiltrekkingsmoment (TQ)
BC30	553200	30 mm	56 mm	42 mm	6	7 N·m
BC40	553210	40 mm	66 mm	52 mm	6	7 N·m
BC50	553220	50 mm	83 mm	64 mm	8	20 N·m
BC63	553230	63 mm	93 mm	74 mm	8	20 N·m
BC100	553260	100 mm	144 mm	118 mm	10	29.5 N·m

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Vekt på enhet
BC80	553250	0.12 kg
BC30	553200	0.31 kg
BC40	553210	0.37 kg
BC50	553220	0.59 kg
BC63	553230	0.74 kg
BC100	553260	1.72 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE