

BS-400A Four Pole Insulating Support



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Halogen free

RoHS compliant

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Maks. driftsspenning, IEC (UI)	Driftstemperatur	Vanlig strømklassifisering for bruksområder
BS-400A	551250	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Elektro galvanisert	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 630 A

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Samsvarer med	Antennbarhets vurdering	Samleskinnebr edde	Samleskinnetykkelse	Dybde (D)
BS-400A	551250	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 - 32 mm	5 - 10 mm	128mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Bredde (W)	A	Skruediameter (Sc)	Enhetsvekt
BS-400A	551250	230 mm	34 mm	123 mm	6	0.22 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Must be used with copper busbars.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE