

BSC-125A fire pols isolerende støtte



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Halogen Fri

I samsvar med RoHS

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Maks arbeidsspennin g, IEC (UI)	Arbeidstemper atur	Typisk applikasjon nåværende vurdering
BSC-125A	551321	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Elektro galvanis ert	630, 630	-40 to 130 °C	125 - 160 A

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Samsvarer med	Brennbarhetsvurdering	Samleskinnebredde	Tykkelse på buskbar	Dybde (D)
BSC-125A	551321	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	12 - 15 mm	4 - 5 mm	76mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Skruediameter (Sc)	Vekt på enhet
BSC-125A	551321	120 mm	6	0.1 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Must be used with copper busbars.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE