


Støttesett for førerhus



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For all busbar types

I samsvar med RoHS

Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Quick and easy to install

Halogen free insulators

SPESIFIKASJONER

Typisk applikasjon nåværende vurdering:	400 - 4500 A
Maks arbeidsspenning, IEC (UI):	1000;1500
Avslutt:	Elektro galvanisert
Brennbarhetsvurdering:	UL® 94V-0
Arbeidstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Samsvarer med	Samleskinner per fase	Samleskinnebr edde	Tykkelse på buskbar
---------------	----------------	-----------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------

CABS4-5TN-400	549310	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stål	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS4-5TN-600	549260	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stål	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10TN- 400	549320	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stål	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS2-10TN- 600	549270	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stål	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikkelnummer	Dybde (D)	Bredde (W)	A	B.	C.
CABS4-5TN-400	549310	39mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm
CABS4-5TN-600	549260	39mm	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm
CABS2-10TN- 400	549320	39mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm
CABS2-10TN- 600	549270	39mm	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Vekt på enhet
CABS4-5TN-400	549310	0.8 kg
CABS4-5TN-600	549260	0.84 kg
CABS2-10TN-400	549320	0.77 kg

Katalognummer	Artikkelnummer	Vekt på enhet
CABS2-10TN-600	549270	0.81 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE