


Sett med nøytralsett for FØRERKABINER



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Installeres raskt og enkelt

I samsvar med RoHS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Halogen free insulators

SPESIFIKASJONER

Typisk applikasjon nåværende vurdering:	400 - 4500 A
Maks arbeidsspenning, IEC (UI):	1000;1500
Avslutt:	Elektro galvanisert
Brennbarhetsvurdering:	UL® 94V-0
Arbeidstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Samsvarer med	Samleskinner per fase	Samleskinnebr edde	Tykkelse på buskbar
---------------	----------------	-----------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------------

CABS4-5TN-MOD	549340	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10TN-MOD	549350	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS3-10TN-MOD	549360	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Dybde (D)	Bredde (W)	Vekt på enhet
CABS4-5TN-MOD	549340	39mm	75 mm	0.5 kg
CABS2-10TN-MOD	549350	39mm	75 mm	0.48 kg
CABS3-10TN-MOD	549360	39mm	100 mm	0.58 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

CABS modules must be installed on CABS-APP Aluminium Profile.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE