

# EB-168 Earthing and Neutral Busbar



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Rigid bar

RoHS compliant

## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer                  | EB168                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Artikkelnummer                 | 568630                                     |
| Materiale                      | Messing                                    |
| Antall tilkoblinger            | 166                                        |
| Lederstørrelse, IEC            | (166) 1,5–4 mm <sup>2</sup> flertrådet     |
| Størrelse på bøsingsleder, IEC | (166) 0.75 - 4 mm <sup>2</sup>             |
| Lederstørrelse, UL             | (166) #16 – #10 fast<br>(166) #10 Stranded |
| Dybde (D)                      | 8mm                                        |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Katalognummer</b> | <b>EB168</b> |
| Høyde (H)            | 8 mm         |
| Bredde (W)           | 1000 mm      |
| A                    | 6 mm         |
| Enhetsvekt           | 0.45 kg      |
| Samsvarer med        | IEC® 61439,1 |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221  
Alternativ 1 –  
Kundeservice  
Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrike:  
+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:  
800 1890272  
Andre land:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**