

EB-60 jording og nøytral samleskinne



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Use to connect several earthing conductors within a panel

Chamfered holes allow for easy connections

Mounting slots for universal fixing to copper busbar, directly to rails or spacers

Rigid bar


Mounting kits available for stacking busbars or fixing to DIN rail

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	EB60
Artikkelnummer	568661
Materiale	Messing
Antall tilkoblinger	60
Lederstørrelse, IEC	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (1) 4 - 16 mm ² Stranded (58) 1,5 - 4 mm ² strandet

Katalognummer	EB60
Størrelse på bøsingsleder, IEC	(1) 10 - 35 mm ² (1) 2.5 - 16 mm ² (58) 0,75 - 4 mm ²
Lederstørrelse, UL	(1) #6 Stranded (1) #12 - #6 Stranded (58) #16 - #10 strandet (58) #16 - #10 Solid
Maks. strømnivå	250A
Dybde (D)	13mm
Høyde (H)	13 mm
Bredde (W)	462 mm
Tykkelse (T)	5 mm
A	376 mm
B	43 mm
X	6.2 x 7 mm
Enhetsvekt	0.31 kg
Samsvarer med	IEC® 61439,1

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE