

EBC-133 Hovedterminalklemmesett



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Rask og enkel installasjon

I samsvar med RoHS

Kit includes 10 clamps and 20 screws

Used to connect thicker conductors including IBSB25 Insulated Braided Conductor, MBJ Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Lederstørrelse, IEC	Bredde (W)	Tykkelse (T)
KIT-EBC133-15	568614	Stål	Elektro galvanisert	16 - 35 mm ²	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	A	Hullstørrelse (HS)	Gjengestørrelse (TS)	Vekt på enhet	Dybde (D)
---------------	----------------	---	--------------------	----------------------	---------------	-----------

KIT-EBC133-15	568614	15 mm	5.5 mm	M5	0.01 kg	10mm
---------------	--------	-------	--------	----	---------	------

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE