


FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cable to Busbar Clamp



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Very compact clamp for connecting cable conductors or nVent ERIFLEX Flexibar to busbar without drilling

Conductor is clamped with a pressure plate

Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors

Connections can be added after busbar has been mounted

Single screw locks clamp and makes connection

EAC compliant

RoHS compliant

SPESIFIKASJONER

Overflate:	Elektro galvanisert
Samsvarer med:	IEC® 60999
Materiale:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Samleskinnetykkelse	Lederstørrelse	Lederbredde	Dybde (D)	Høyde (H)
FBC10X4	553505	10 mm	1 mm ² flertrådet – 4 mm ² flertrådet		12mm	28 mm
FBC5X4	553405	5 mm	1 mm ² flertrådet – 4 mm ² flertrådet		11mm	23 mm
FBC10X6	553430	10 mm	2,5 mm ² flertrådet – 16 mm ² flertrådet	6 mm	14mm	33 mm
FBC5X6	553400	5 mm	2,5 mm ² flertrådet – 16 mm ² flertrådet	6 mm	14mm	28 mm
FBC10X9	553440	10 mm	16 mm ² flertrådet – 50 mm ² flertrådet	9 mm	19mm	42 mm
FBC5X9	553410	5 mm	16 mm ² flertrådet – 50 mm ² flertrådet	9 mm	19mm	36 mm
FBC10X15-5	553530	10 mm	35 mm ² flertrådet – 70 mm ² flertrådet	15.5 mm	25mm	49 mm
FBC5X15-5	553510	5 mm	35 mm ² flertrådet – 70 mm ² flertrådet	15.5 mm	25mm	44 mm
FBC5X20	553520	5 mm	70 mm ² flertrådet – 185 mm ² flertrådet	20 mm	31mm	48 mm
FBC10X20	553540	10 mm	70 mm ² flertrådet – 185 mm ² flertrådet	20 mm	31mm	54 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Dreiemoment (TQ)	Enhetsvekt
FBC10X4	553505	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC5X4	553405	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC10X6	553430	31 mm	3 N·m	0.03 kg
FBC5X6	553400	31 mm	3 N·m	0.03 kg

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Dreiemoment (TQ)	Enhetsvekt
FBC10X9	553440	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC5X9	553410	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC10X15-5	553530	40 mm	10 - 12 N·m	0.11 kg
FBC5X15-5	553510	40 mm	10 N·m Min	0.11 kg
FBC5X20	553520	40 mm	12 - 15 N·m	0.13 kg
FBC10X20	553540	40 mm	12 - 15 N·m	0.14 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Conductor must be stripped at least a distance equal to the width of the clamp.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE