


FBSS Flat Busbar Support



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Supports busbars at an angle for easy connections

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Adjustable arms for easy mounting

Three phase with neutral circuit

Halogen free

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Maks. driftsspenning, IEC (UI)	Driftstemperatur	Vanlig strømklassifisering for bruksområder	Antennbarhets vurdering
FBSS32X5	551190	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	1000, 1500	-40 to 130 °C	400 A	UL® 94V-0

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Samleskinnebredde	Samleskinnetykkelse	Samsvarer med	Høyde (H)	Bredde (W)
FBSS32X5	551190	32 mm	5 mm	IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C)	47 mm	338 - 390 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	A	B	C	X	Enhetsvekt
FBSS32X5	551190	325 - 377 mm	290 mm	65 mm	6.5 x 23 mm	0.32 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE