

FGBS glassfiber flettet ermet



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Halogen Fri

Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish

Resistant to high temperature

Thermal insulation and mechanical protection

SPESIFIKASJONER

Arbeidstemperatur: -70 to 300 °C

Materiale: Glassfiber

Brennbarhetsvurdering: UL® 1441 VW-1

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter	Farge	Lengde	Vekt på enhet
FGBS8	556210	8 mm	Svart	100m	0.01 kg
FGBS4	556200	4 mm	Svart	100m	0.01 kg

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter	Farge	Lengde	Vekt på enhet
FGBS12	556230	12 mm	Svart	100m	0.02 kg
FGBS10	556220	10 mm	Svart	100m	0.02 kg
FGBS15	556240	16 mm	Svart	100m	0.03 kg
FGBS20	556250	20 mm	Hvit	50m	0.04 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Enhetsvekt er pr. meter (3,28 fot).

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE