

FS Spacer Clamp



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation

Ensures correct spacing for optimum cooling

Supports up to four conductors in parallel

Easy to install

Spacers are halogen free

RoHS compliant

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert

Antennbarhetsvurdering: UL® 94HB

Driftstemperatur: -40 to 130 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Lederbredde	Høyde (H)	Lengde (L)	Hullstørrelse (HS)
FS40-63	553570	Stål, Polyamide	40 - 63 mm	95 mm	166mm	8.5 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Lederbredde	Høyde (H)	Lengde (L)	Hullstørrelse (HS)
FS80-100	553580	Stål, Polyamide	80 - 100 mm	140 mm	224mm	8.5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	A	Enhetsvekt
FS40-63	553570	150 mm	0.1 kg
FS80-100	553580	200 mm	0.25 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE