

MDRCPT-2 manuell din Rail Cutting and Punching Tool



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Punches slots and cuts DIN rail without burrs or deformation

Punches horizontal and vertical slots

Works with five different types of DIN rail and M6 threaded rod

Includes ruler, guide and end stops

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Sporstørrelse	Dybde	Høyde	Lengde
MDRCPT-2	559142	Aluminum, Stål	6.5 x 9.5 mm	165mm	200 mm	100mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Vekt på enhet
---------------	----------------	---------------

MDRCPT-2	559142	13 kg
----------	--------	-------

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Horizontal slots must be punched a minimum of 8 mm (0.315") from the edge of the DIN rail. Vertical slots must be punched a minimum of 12 mm (0.472") from the edge of the DIN rail.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE