

MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar manuell bøyeverktøy



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation

Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation

Long handle to apply force during nVent ERIFLEX Flexibar bending up to 10x120x1/12x100x1

Bending radius: 5 mm (0.20")

Allows for adjustment of the bending angle for repetitive bending

Robust blue aluminum base with three fixing points

Adjustable length setting for nVent ERIFLEX Flexibar

Quick nVent ERIFLEX Flexibar locking system with no tools required

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Lederbredde	Bøyningsradius	Bøjevinkel	Dybde
---------------	----------------	-----------	-------------	----------------	------------	-------

MFBT-2	559145	Stål, Aluminum	120 mm	5mm	120 ° Max	414mm
--------	--------	----------------	--------	-----	-----------	-------

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde	Bredde	Vekt på enhet
MFBT-2	559145	242 mm	319 mm	7 kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE