

MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar manuell Shearing Tool



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Cuts nVent ERIFLEX Flexibar quickly and accurately without burrs or deformation

Cuts through the insulation without damaging it

Maximum nVent ERIFLEX Flexibar shearing 5x32x1

Adjustable abutment for identical and repetitive cuttings

Abutment and indicator allow for easy cutting of 45° chamfers

Elastomer edge near the blade helps to prevent jamming from shavings

Replacement blade available

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Ledertykkelse	Lederbredde	Dybde	Høyde
MFSHT-2	559146	Stål, Aluminum	5 mm	32 mm Max	200mm	750 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde	Vekt på enhet
MFSHT-2	559146	160 mm	6 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Tool must be installed on a table.

Do not use to cut solid busbar.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE