

nVent er en av de mest populære brannstoppene i Norge



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Highly-elastic moldable block

Easy access for difficult-to-reach openings

Age, smoke and damp resistant

Re-enterable and repairable

Excellent adhesion

No backing material required

F-rating / E-rating up to 2 hours

T-rating / I-rating up to 2 hours

SPESIFIKASJONER

Bredde (W): 450 mm Max

Høyde (H): 500 mm Max

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	A	B.	C.	Samsvarer med
FLEXFIREBLOK KUL	508154	Rød, Brown	200 mm	130 mm	60 mm	ASTM E 84 (UL 723), ASTM E 814 (UL 1479)
FLEXFIREBLOK K	508151	Rød, Brown	200 mm	144 mm	60 mm	EN 13501-1, NS-EN 1366-3

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Densitet	Brennbarhetsvurdering	Vekt på enhet	Sertifiseringer
FLEXFIREBLOCKUL	508154			0.56 kg	CE, cULus Classified, ESTI ERIFLEX Flexbus, RoHS
FLEXFIREBLOCK K	508151	240 - 300 kg/m³	DIN 4102 (B2)	0.56 kg	ESTI ERIFLEX Flexbus, RoHS, FBS-EN, CE

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

The thickness of the penetration seal has to be minimum 200mm, depending on the fire resistance classification (see Annex J-1 of the ETA) in order to obtain EI120 fire-resistance.


If 200mm is not possible, the FIB (intumescent wrap) needs to be used around the Flexbus Conductors and with 150mm width on both sides in order to reach EI120 fire resistance.

The width and height is referring to the maximum opening size of the penetration seal.

The total cross section of the installation (including insulation and conductor) must not be more than 60% of the opening size of the penetration seal.

The first support for the Flexbus Conductor has to be at a maximum 200mm measured from the surface of the penetration seal.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE