

nVent ERIFLEX Flexbus IP55 Conductor Entry



nVent ERIFLEX Flexbus IP55 Conductor Entries can be used for switchboard and/or power supply cover to upgrade an installation to IP55 level. Protect the nVent ERIFLEX Flexbus Conductor insulation against sharp edges from power supply or switchboard top cover.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Made with soft PVC to follow any potential conductor bending radius

Sealing around the conductor is made by a self-fusing tape with a strong adhesive

Good resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Adaptable to any nVent ERIFLEX Flexbus conductor cross section by cutting the top material with traditional cutter

High acid resistance

UV resistance

RoHS compliant

Flame retardant

SPESIFIKASJONER

Kapslingsverdi: IP 55

Materiale: Polyvinylklorid

Driftstemperatur: -40 to 140 °C

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Type	A	B	C	Lederstørrelse
---------------	----------------	------	---	---	---	----------------

FLEXCEIP55C501	508140	Enkel inngang	126 mm	102 mm	175 mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1001	508141	Enkel inngang	176 mm	102 mm	152 mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²
FLEXCEIP55C502	508142	Dobbel inngang	126 mm	157 mm	175 mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1002	508143	Dobbel inngang	176 mm	157 mm	152 mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Dreiemoment (TQ)	Enhetsvekt
FLEXCEIP55C501	508140	2.5 N·m	0.6 kg
FLEXCEIP55C1001	508141	2.5 N·m	0.7 kg
FLEXCEIP55C502	508142	2.5 N·m	0.8 kg
FLEXCEIP55C1002	508143	2.5 N·m	1 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE