


nVent ERIFLEX Flexbus støttesett på kant 3 poler



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Adjustable clip adapts to support different conductor thicknesses (open/closed position)

Strong, mechanical resistance and short-circuit tested as per IEC 61914 up to 67kA rms – 147kA Peak

Adjustable distance between each conductor (12,5 mm pitch)

Installation side-by-side or on top

For use with 3P configuration

Mounting options for ceiling or wall

Mounting options for different cable trays types

Mounting options for horizontal or vertical orientations

SPESIFIKASJONER

Isolasjonsspenning:	1000;1500
Dielektrisk styrke, UL:	1500;1500
Dielektrisk styrke, IEC 61439,1:	3500 VAC ved 1 min.
Avslutt:	Elektro galvanisert
Halogenfri klassifisering:	IEC® 60754-1

Lav røykklassifisering:	ISO 5659-2
Brennbarhetsvurdering:	UL® 94V-0
Arbeidstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Samsvarer med	Materiale	A	Dybde (D)	Høyde (H)
FLEXSUPEDG50T	508101	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1, IEC® 61914	Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stål	87.5 mm	78.5mm	123.5 mm
FLEXSUPEDG100T	508103	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1, IEC® 61914	Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stål	100 mm	78.5mm	175.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Sjåførens størrelse	Vekt på enhet
FLEXSUPEDG50T	508101	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²	1.24 kg
FLEXSUPEDG100T	508103	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²	1.52 kg


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Support kit and aluminum profile are sold separately.

When cable tray is used, we recommend installing a Flexbus Support at each extremity, in order to protect the Flexbus Conductor against potential sharp edges of the cable tray.

For ease of installation of the Flexbus Conductors on cable trays, we recommend using cantilever systems in order to have easy and direct access during installation phases.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE