

nVent ERIFLEX Flexbus transformator Cover IP2X for 1 leder per fase



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Installeres raskt og enkelt

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

UV resistance

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Arbeidstemperatur	Lengde (L)	Bredde (W)	Dybde (D)
FLEXCOVIP2XONE	508160	Polyvinylklorid	-40 to 140 °C	465mm	182 mm	126mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Vekt på enhet
---------------	----------------	---------------

FLEXCOVIP2XONE	508160	0.53 kg
----------------	--------	---------

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE