

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit



FUNKSJONER

Connects busbar to fixed switchgear

Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers

Kit can be used in three configurations

Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

RoHS compliant

SPESIFIKASJONER

Halogenfri vurdering:	UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Røyk-, toksisitets- og syreklassifisering:	IEC® 60754-2
Nominelt lite røyk:	IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
UV-motstandsklassifisering:	UL® 854;UL® 2556
Antennbarhetsvurdering:	UL® 94V-0

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Vanlig strømklassifisering for bruksområder	Type	Enhetsvekt
FLXADVKIT250AT	534800	250 A	Trefaset	0.76 kg
FLXADVKIT250ATN	534805	250 A	Trefaset med nøytral	0.98 kg

Katalognummer	Artikkelnummer	Vanlig strømklassifisering for bruksområder	Type	Enhetsvekt
FLXADVKIT630AT	534810	630 A	Trefaset	2.1 kg
FLXADVKIT630ATN	534815	630 A	Trefaset med nøytral	3.1 kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE