

# nVent ERIFLEX endedeksel for Flexibar



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Halogen Fri

I samsvar med RoHS

End cover for nVent ERIFLEX Flexibar and Insulated Power Braid

Allows for visual inspection of connection

Easy fitting after fixing

## SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Polykarbonat

**Brennbarhetsvurdering:** UL® 94V-0

Table 1/1

| Katalognummer | Artikkelnummer | Lederbredde | Vekt på enhet |
|---------------|----------------|-------------|---------------|
| ENDCOV20      | 541774         | 20 mm       | 0.19 kg       |
| ENDCOV24      | 541775         | 24 mm       | 0.22 kg       |

| Katalognummer | Artikkelnummer | Lederbredde | Vekt på enhet |
|---------------|----------------|-------------|---------------|
| ENDCOV32      | 541776         | 32 mm       | 0.26 kg       |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221  
Alternativ 1 –  
Kundeservice  
Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrike:  
+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:  
800 1890272  
Andre land:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**