

nVent ERIFLEX Flexidrill Drill Guide



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Guide for drilling holes into nVent ERIFLEX Flexibar, PBC Braided Power Shunts and PPS Presswelded Power Shunts

Includes dies for mutiple diameters

Adjustable guides allow for multiple hole center to hole center distances

RoHS compliant

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Størrelse på gjengehull	Dybde	Høyde	Bredde
FLEXIDRILLR	558600	Stål	6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12.5 mm	300mm	150 mm	250 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt
FLEXIDRILLR	558600	9.5 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Do not use with nVent ERIFLEX Flexibar Summum.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE