

nVent ERIFLEX IFBS-forsterkningssett for høy kortslutning



Høy kortslutningssett designet for å oppgradere nVent ERIFLEX IFBS slik at den kan motstå høye kortslutningsverdier opp til topp på 130 kA. Dette settet inkluderer to avstivede muttere, to M8 – CHC-hodeskruer (75mm), to M8 – CHC hodeskruer (40mm) og fem forsterkede avstandsstykker.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Designet for å forsterke nVent ERIFLEX IFBS-støttesettet

Kan festes på en C-formet profil

Lav røy, halogenfri, flammehemmende og motstandsdyktig mot høye temperaturer

IEC® 61439-1-sertifisert og RoHS-samsvarende

SPESIFIKASJONER

Antennbarhetsvurdering: UL® 94V-0

Driftstemperatur: -40 to 130 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Samsvarer med	For bruk med	Ledertype	A
IFBS20SC32	553597	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439,1	ISBF20, ISBF24, ISBF32	Flexibar, IBSB-avansert	11 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Samsvarer med	For bruk med	Ledertype	A
IFBS40SC63	553598	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439,1	ISBF40, ISBF50, ISBF63	Flexibar	23 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	B	Bredde (W)	Høyde (H)	Lengde (L)	Enhetsvekt
IFBS20SC32	553597	15 mm	19.5 mm	30 mm	40mm	0.33 kg
IFBS40SC63	553598	15 mm	40 mm	30 mm	40mm	0.39 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settet inkluderer: 2 avstivede muttere, 2 CHC hodeskruer i 75mm lengde M8, 2 CHC hodeskruer i 45mm lengde M8, 5 forsterkede avstandsstykker

Anbefaling – maksimal avstand mellom støtter (mm)		
IpK (Strømtopp ved kortslutning – kA)	IFBS støttesett 20/24/32 + høy kortslutningssett	IFBS støttesett 40/50/63 + høy kortslutningssett
10	1000	1000
20	1000	1000
30	1000	1000
40	740	1000
50	480	1000
60	330	770
70	240	570
80	190	430
90	150	340
100	120	280
110	-	230
120	-	190
130	-	160

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE