

nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Expandable cabling sleeves for many applications

Spiral structure allow cables to branch out at any point

Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires

Packed in easy dispense boxes

Halogen free

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Polyetylen
Antennbarhetsvurdering:	UL® 94HB
Driftstemperatur:	-50 to 85 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Diameter	Lengde	Enhetsvekt
SPIRFLEX-X6	556100	Hvit	6 mm	50m	0.01 kg

Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Diameter	Lengde	Enhetsvekt
SPIRFLEX-I6	556000	Svart	6 mm	50m	0.01 kg
SPIRFLEX-I12	556010	Svart	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-X12	556110	Hvit	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-I16	556020	Svart	16 mm	25m	0.05 kg
SPIRFLEX-I22	556030	Svart	22 mm	25m	0.06 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Unit weight is per meter (3.28').

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE