

nVent ILSCO oppgavemaster® verktøy - 12-Ton krympeverktøy



nVent ILSCO TaskMaster – 12-ton (130 kN) Pistol Grip Crimping-verktøyet er et kompresjonsverktøy som kan brukes med nVent ERICO Compression Grounding Connectors-serien. C- og E-klemmene er kompatible med dette verktøyet, i tillegg til nVent ILSCO-stemplene.

Med 12-ton (130 kN) Pistol Grip Crimping-verktøyet er det veldig enkelt å lage sikre koblinger i løpet av minutter på grunn av dets funksjoner, som 360-graders verktøyhoderotering, pumpe med dobbel hastighet og en utløser med variabel hastighet. For å gjøre verktøyet enda mer brukervennlig leveres det også med en manuell utløser for venstre og høyre hånd, LED-arbeidslys og batteriladningsindikator.

12-ton (130 kN) Pistol Grip Crimping-verktøyet drives av et batteridrevet system med en 18-volts batteriplattform, noe som gir en kombinasjon av profesjonell kraft, lav vekt og høy ytelse for bruk gjennom hele dagen.

FUNKSJONER

Kompatibel med nVent ILSCO U-Dies for klemming av nVent ERICO Compression Crimp Connectors - C-crimps, E-crimps

Verktøyet er utskiftbart med andre produsenters stempler

12-ton (130 kN) Pistol Grip Crimping-verktøyet er designet for å være allsidig med mange ulike bruksområder og lederkonfigurasjoner

Rask og enkel klemming takket være en ergonomisk design og praktiske bruksfunksjoner

Bæreseske følger med, batterier og lader selges separat

El- og jordingssamsvar: Testet sammen med stempler og kontakter i samsvar med UL467- og UL486A/B-standardene

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Materiale	Sjåførmateriell	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt på enhet
TB-12U1000-PX	Stål, Plastic	Kobber	431mm	304 mm	76.2 mm	7.21 kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE