

PDBS Polyamid flettet mansjett



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Halogen Fri

I samsvar med RoHS

Expandable cabling sleeves for many applications

Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires

Packed in easy dispense boxes

SPESIFIKASJONER

Densitet:	1.14 kg/m ³
Materiale:	Polyamid
Brennbarhetsvurdering:	UL® 94V-2
Arbeidstemperatur:	-40 to 120 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Diameter	Lengde	Vekt på enhet
PDBS5B	554730	Svart	5 mm	100m	0 kg

Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Diameter	Lengde	Vekt på enhet
PDBS5G	554430	Grå	5 mm	100m	0 kg
PDBS10B	554760	Svart	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS10G	554460	Grå	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS12B	554770	Svart	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS12G	554470	Grå	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS8B	554750	Svart	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS8G	554450	Grå	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS20B	554810	Svart	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS20G	554510	Grå	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS16B	554790	Svart	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS16G	554490	Grå	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS30B	554830	Svart	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS30G	554530	Grå	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS40B	554850	Svart	40 mm	50m	0.04 kg
PDBS40G	554550	Grå	40 mm	50m	0.04 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Enhetsvekt er pr. meter (3,28 fot).

Coverage Efficiency						
Part Number	Diameter					
	Nom	Coverage	Min	Coverage	Max	Coverage
PDBS5x	5 mm	97%	4 mm	100%	8 mm	90%
PDBS8x	8 mm	94%	6 mm	100%	10 mm	91%
PDBS10x	10 mm	95%	8 mm	100%	14 mm	94%
PDBS12x	12 mm	96%	10 mm	100%	16 mm	94%
PDBS16x	16 mm	96%	14 mm	100%	18 mm	98%
PDBS20x	20 mm	95%	16 mm	100%	25 mm	99%
PDBS30x	30 mm	90%	20 mm	100%	35 mm	92%
PDBS40x	40 mm	90%	30 mm	100%	45 mm	94%

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE