


PPS Pressveiet kraftshunt



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Press welded laminations are welded to each other through direct current applied to pieces under pressure

Press welding forms a solid palm with the properties of a plain bar

Smaller cross section for same capacity

Runs cooler than equal section

SPESIFIKASJONER

Lamineringstykkelse: 0.3mm

Materiale: Kobber

Avslutt: Vanlig

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Tverrsnitt	ΔT 30 K.	ΔT 50 K.	Lengde (L)	Høyde (H)
PPS100X10-100	566050	1000mm ²	1825A	2418A	300mm	54 mm


Katalognummer	Artikkelnummer	Tverrsnitt	ΔT 30 K.	ΔT 50 K.	Lengde (L)	Høyde (H)
PPS100X10-110	566060	1000mm ²	1825A	2418A	360mm	53 mm
PPS100X15-110	566070	1500mm ²	2178A	2886A	360mm	57 mm
PPS50X10-80-280	566030	500mm ²	1022A	1354A	280mm	58 mm
PPS80X10-100	566040	800mm ²	1511A	2002A	320mm	52 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	A	B.	C.	Vekt på enhet	2 bar strømkoeffisient
PPS100X10-100	566050	100 mm	100 mm	10 mm	3.06 kg	1.6
PPS100X10-110	566060	110 mm	100 mm	10 mm	3.61 kg	1.6
PPS100X15-110	566070	110 mm	100 mm	15 mm	5.38 kg	1.6
PPS50X10-80-280	566030	80 mm	50 mm	10 mm	1.44 kg	1.72
PPS80X10-100	566040	100 mm	80 mm	10 mm	2.62 kg	1.65

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE