

QCC nVent ERIFLEX Flexibar klemme



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Kompakt plassbesparende design

Installeres raskt og enkelt

Connects nVent ERIFLEX Flexibar to punched busbar

Allows for excellent electrical contact

Ideal for on site modifications

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Lederbredde	Dybde (D)	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
QCC15-5-32	561210	15.5 - 32 mm	13mm	35 mm	70 mm	5 mm
QCC40-63	561220	40 - 63 mm	13mm	35 mm	95 mm	5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	A	B.	C.	Vekt på enhet
QCC15-5-32	561210	50 mm	10.5 mm	11 mm	0.11 kg
QCC40-63	561220	75 mm	10.5 mm	11 mm	0.16 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Use one clamp when nVent ERIFLEX Flexibar thickness is less than 5 mm (0.2") and two clamps when nVent ERIFLEX Flexibar thickness is greater than 5 mm (0.2").

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE