


RFS forsterket nVent ERIFLEX Flexibar støtte



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Enkel å installere

I samsvar med RoHS

Supports up to eight conductors in parallel

Ensures correct spacing for optimum cooling

Spacers are halogen free

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Lederbredde	Dybde (D)	Høyde (H)	Bredde (W)
RFS80-100	553380	Rustfritt stål 304 (en 1,4301), Polyamide	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm
RFS40-63	553370	Rustfritt stål 304 (en 1,4301), Polyamide	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Hullstørrelse (HS)	Gjengestørrelse (TS)	A	B.	C.
RFS80-100	553380	9 mm	M10	200 mm	170 mm	140 mm
RFS40-63	553370	9 mm	M8	150 mm	120 mm	90 mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Vekt på enhet	Sertifiseringer
RFS80-100	553380	1.43 kg	RoHS
RFS40-63	553370	0.93 kg	CE, ERIFLEX IFBS, RoHS

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE