

SBtt-500 Tunnel-to-Tunnel kraftterminal



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Halogen Fri

Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections

Accessible tunnels allow for easy connection of wire

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Voltage detection and measurement connection

Adjustable transparent cover

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	SBTT-500
Artikkelnummer	561145

Katalognummer	SBTT-500
Materiale	Copper Termoplast
Avslutt	Tind
Maks. Strømvurdering, IEC	750A
Maks. Strømvurdering, UL/CSA	500A
Kortsiktig motstår strøm (Icw) 1s.	28.8kA
Toppkortslutningsstrøm (IPK)	52kA
Kortslutningsverdi (SCCR)	100kA
Maks arbeidsspenning, IEC (UI)	1000 1500
Maks. Arbeidsspenning, UL (vin)	1000
Antall tunnelforbindelser	4
Tunnel tilkobling kompakt strandet Wire størrelse	(4) 16 – 120 mm ²
Tunnel tilkobling Wire størrelse - Ferrule	(4) 16 – 120 mm ²
Tunnel tilkobling Wire størrelse	(4) #6 – 250 kcmil
Dybde (D)	66mm
Høyde (H)	205.7 mm
Bredde (W)	85.1 mm
A	108 mm
Vekt på enhet	0.6 kg
Sertifiseringsdetaljer	UL® 1059
Brennbarhetsvurdering	UL® 94V-1
Samsvarer med	IEC® 60947-7-1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Power terminal connections are interchangeable and can be used as line side or load side connections.

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals										
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C										
Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*environment around the terminal blocks inside the enclosure										



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE