

Hermetisert aluminium jording og nøytral busbar



Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Rask og enkel installasjon

I samsvar med RoHS

Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Tin plating is corrosion resistant

Rigid bar

Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Avslutt:	Tind
Sertifiseringsdetaljer:	UL® 467

Katalognummer	EB2AL	EB4AL	EB6AL	EB12AL	EB10AL	EB20AL
Artikkelnummer	568710	568711	568712	568714	568713	568715
Antall forbindelser	2	4	6	12	10	20
Hullantall	3	6	8	14	12	22
Lederstørrelse, IEC	2,5 - 16 mm ² strandet	2,5 - 16 mm ² strandet	2,5 - 16 mm ² strandet	2,5 - 16 mm ² strandet	2,5 - 16 mm ² strandet	2,5 - 16 mm ² strandet
Lederstørrelse, UL	#14 - #4 innlegg	#14 - #4 innlegg	#14 - #4 innlegg	#14 - #4 innlegg	#14 - #4 innlegg	#14 - #4 innlegg
Maks. Gjeldende vurdering	85A	85A	85A	85A	85A	85A
Høyde (H)	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm
Bredde (W)	24.1 mm	47.8 mm	65 mm	112.5 mm	96.8 mm	176 mm
Dybde (D)	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm
Vekt på enhet	0 kg	0.01 kg	0.02 kg	0.03 kg	0.03 kg	0.05 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte