

TR Four Pole Distribution Block, 400 A.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

I samsvar med RoHS

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

SPESIFIKASJONER


Katalognummer	TR-400A
Artikkelnummer	562010
Materiale	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass
Maks arbeidsspenning, IEC (UI)	1000
Toppkortslutningsstrøm (IPK)	34kA

Katalognummer	TR-400A
Kortsiktig motstår strøm (Icw) 1 s.	28kA
Linje side antall tilkoblinger	1
Antall koblinger på lastsiden	8
Hullstørrelse (HS)	12 mm
Gjengestørrelse (TS)	M6
Dybde (D)	140mm
Høyde (H)	240 mm
Bredde (W)	300 mm
Vekt på enhet	2.83 kg
Brennbarhetsvurdering	UL® 94V-0
Samsvarer med	IEC® 60439.1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE