

TRC Four Pole Distribution Block, 630 A.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

I samsvar med RoHS

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

SPESIFIKASJONER


Katalognummer	TRC-630A
Artikkelnummer	563190
Materiale	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass
Maks arbeidsspenning, IEC (UI)	1000
Toppkortslutningsstrøm (IPK)	84kA
Kortsiktig motstår strøm (Icw) 1s.	52kA

Katalognummer	TRC-630A
Linje side antall tilkoblinger	1
Antall koblinger på lastside	8
Hullstørrelse (HS)	10 mm
Gjengestørrelse (TS)	M8
Dybde (D)	60mm
Høyde (H)	338 - 390 mm
Bredde (W)	340 mm
A	290 mm
Vekt på enhet	4.8 kg
Brennbarhetsvurdering	UL® 94V-0
Samsvarer med	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE