

TTCE Tubular Braid in Coil, Tinned Copper



The primary use of tubular braid is to provide sensitive cables with an EMC/EMI screen to shield them against electromagnetic, electrostatic and radio frequency interference. Optimum screening performance is obtained using copper wire braid that can also be used for earth continuity purposes.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For screening connecting cables between equipment used in an electromagnetically disturbed environment

Supplied with draw wire

SPESIFIKASJONER

Materiale: Kobber

Overflate: Tinnbelagt

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Nominell strøm	Tverrsnitt	Antall ledninger	Diameter på kabel	Lengde
TTCE10	510130	43A	5.7mm ²	320	0.15mm	50m
TTCE15	510140	90A	12mm ²	334	0.15mm	50m
TTCE20	510150	122A	20.4mm ²	288	0.3mm	50m

Katalognummer	Artikkelnummer	Nominell strøm	Tverrsnitt	Antallledninger	Diameter på kabel	Lengde
TTCE25	510160	163A	27.1mm ²	384	0.3mm	25m
TTCE3	510100	13A	1.7mm ²	96	0.15mm	50m
TTCE30	510170	185A	33.9mm ²	480	0.3mm	25m
TTCE35	510180	244A	40.7mm ²	576	0.3mm	25m
TTCE5	510110	19A	2.5mm ²	144	0.15mm	50m
TTCE8	510120	37A	4.5mm ²	252	0.15mm	50m

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt
TTCE10	510130	0.05 kg
TTCE15	510140	0.12 kg
TTCE20	510150	0.19 kg
TTCE25	510160	0.27 kg
TTCE3	510100	0.02 kg
TTCE30	510170	0.32 kg
TTCE35	510180	0.38 kg
TTCE5	510110	0.03 kg
TTCE8	510120	0.05 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Unit weight is per meter (3.28').

Coverage Efficiency				
Part Number	Diameter			
	Nom	Coverage	Max	Coverage
TTCE3	3 mm	100%	6 mm	90%
TTCE5	5 mm	99%	10 mm	92%
TTCE8	8 mm	99%	16 mm	95%
TTCE8HL	8 mm	99%	16 mm	95%
TTCE10	10 mm	100%	20 mm	92%
TTCE15	15 mm	100%	25 mm	94%
TTCE20	20 mm	99%	40 mm	87%
TTCE25	25 mm	99%	50 mm	92%
TTCE30	30 mm	100%	60 mm	90%
TTCE35	35 mm	100%	70 mm	94%

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE