


Universal Busbar Support



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Universal fixing system

Installs quickly and easily

Extremely robust construction

Adjustable arms for easy mounting

Halogen free insulators

SPESIFIKASJONER

Maks. driftsspenning, IEC (UI):	1000;1500
Antennbarhetsvurdering:	UL® 94V-0
Driftstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Samsvarer med	Vanlig strømklassifisering for bruksområder	Samleskinner per fase	Samleskinnebredde
---------------	----------------	-----------	---------------	---	-----------------------	-------------------

UBS4-5T	551020	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm
UBS2-10T	551080	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm


Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Samleskinnetykkelse	Bredde (W)	A	B	C
UBS4-5T	551020	5 mm	375 - 575 mm	350 - 550 mm	176 mm	307 mm
UBS2-10T	551080	10 mm	375 - 575 mm	350 - 550 mm	176 mm	307 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	D
UBS4-5T	551020	110 mm
UBS2-10T	551080	110 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE