

Universell buskbar støtte, høy ampacity



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Installeres raskt og enkelt

Universal fixing system

Extremely robust construction

Screws are made from non-magnetic stainless steel

Halogen free insulators

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Maks arbeidsspennin g, IEC (UI)	Arbeidstemper atur	Samsvarer med	Brennbarhetsv urdering
UBS2-10T-160	561520	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stål 304 (EN 1.4301)	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0


Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Typisk applikasjon nåværende vurdering	Samleskinner per fase	Samleskinnebredde	Tykkelse på buskbar	Bredde (W)
UBS2-10T-160	561520	5700 A	1 - 2	160 mm	10 mm	307 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	A
UBS2-10T-160	561520	110 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE