

Luft-til-luft-varmeveksler, MIX



Luft-til-luft-industrivarmevexlere tilbyr kostnadseffektiv skapkjøling med lite vedlikehold.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Temperaturområde for omgivelsene: - 55 °C til + 55 °C

Behandling: RAL 7035 for de galvaniserte stålmodellene

Antall i pakken: 1

SPESIFIKASJONER

Kabellengde:	3m
Nominell frekvens:	50 – 60Hz
Materiale:	Galvanisert stål
Beskyttelsesgrad:	IP54

Table 1/1

Katalognummer	Kapasitet i watt per °C	Kapasitet i watt per °F	Nominell spenning	Høyde	Bredde	Dybde
MIX22CX0B	22W	72W	115V	413mm	189mm	149mm
MIX36BX0B	36W	97W	230V	771mm	316mm	103mm
MIX50BX0B	50W	122W	230V	771mm	316mm	103mm
MIX22BX0B	22W	72W	230V	413mm	189mm	149mm
MIX36CX0B	36W	97W	115V	771mm	316mm	103mm
MIX50CX0B	50W	122W	115V	771mm	316mm	103mm
MIX80BX0B	80W	176W	230V	1260mm	317mm	148mm
MIX80CX0B	80W	176W	115V	1260mm	317mm	148mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE