


Antikondens varme element liten, EGK



Denne lille varmeeheten med kondensfjerning, EGK, er tilgjengelig med en varmekapasitet på 10–30 watt. Størrelsen gjør den enkel å installere, også når det er trangt om plass. Den eliminerer vannkondens, også når omgivelsestemperaturen faller kraftig. Kontakt nVent HOFFMAN for å få fullstendig UL-versjon.

BRANSJESTANDARDER

CE
EAC

FUNKSJONER

Beskrivelse: Liten halvleder varmeelement for montering i vertikal posisjon for å hindre kondensering. Montasje klip for 35 mm skinne (EN60715). Kontakt nVent HOFFMAN for å få fullstendig UL-versjon.

Varmeelement: PTC resistor.

Materiale: 3 x 0,75 mm² x 300 mm silikonekabel.

Driftstemperatur: -45 °C til +70 °C. Varme kapasiteten er for omgivelses temperatur på 20 °C.

Tilkobling: 3 x 0,5mm² (300 mm) silikon kabel. For UL varme elementer 3XAWG20 (300 mm) kabel.

Tetthetsgrad: IP 44, klasse I (jordet).

Godkjenninger: CE, EAC.

Pakning: 1 stk.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Nominell kapasitet i watt	Materiale
EGK020	4900903	62mm	55mm	25mm	20W	Plast, Plast
EGK030	4900904	72mm	55mm	25mm	30W	Plast, Plast
EGK010	4900902	52mm	55mm	25mm	10W	Plast, Plast

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

* min/maks. spennings verdier for 120-240V varme elementer er 110//265V, ved bruk under 140V AC/DC reduseres varme kapasiteten med ca. 10%.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE