

Håndtering, EAT



Det ergonomiske nVent HOFFMAN-monteringsbordet, med justerbar høyde og flervinkelvipping, gjør det enklere og mer behagelig for arbeidere å montere og kable elektriske paneler.

Den ergonomiske utformingen reduserer unødvendige kroppsbevegelser, minimerer anstrengelse og løft, og forbedrer tilgangen til komponenter. Enten du står eller sitter, kan arbeiderne utstyre kontrollskap ergonomisk i den posisjonen som passer dem best. Rammene vipper opp til 90 grader, slik at arbeiderne enkelt kan montere alle komponentene på monteringsplaten og deretter skyve den inn i kabinettet fra siden.

FUNKSJONER

Forbedrer de ansattes komfort og sikkerhet.

Forbedrer organisering og effektivitet.

Elektrisk drift, flervinkelvipping (0–90°), justerbar høyde.

Lastekapasitet: 350 kg.

Med forlengelse for monteringsramme kan du oppnå en maksimal arbeidsbredde på 2230 mm.

Delivery: Assebly table base frame

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Slag	Bredde	Dybde	Vinkel	Belastningskapasitet
EAT300	777mm	500mm	1200mm	1530mm	0 – 90°	350kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE