

Støtterminaler flate, W060



Tilkoblingsterminaler som fester flate ledere til samleskinnene.

BRANSJESTANDARDER

UL

GL

DNV-GL

DNV-GL

FUNKSJONER

Beskrivelse: Terminal for flate ledere med sikrede klemskruer, leder kan overlappes, indikasjon av nominelt tverrsnitt og tiltrekkingsmoment notert på terminalen. Kontakt mellom leder og samleskinne via kontaktblokken.

Nominell spenning: 690 V.

For samleskinner: 20, 25, 30 × 5, 10.

Godkjenninger: UL, GL, DNV-GL.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate	Antall pakker
01319	43mm	38mm	88mm	Lakkert stål	Belagt	6
01759	43mm	40mm	98mm	Lakkert stål	Belagt	3

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE