


Støtteterminaler, W060

Tilkoblingsterminaler for kabler opp til 300 mm².



FUNKSJONER

Beskrivelse: Støtteterminal, opptil 300 mm², for runde ledere. Terminal med sikrede klemskruer, leder kan overlappes.
Indikasjon av nominelt tverrsnitt og tiltrekkingsmoment notert på terminalen.

Nominell spenning: 690 V.

Godkjenninger: UL.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate	Hurtiglevering
01135	26mm	28mm	72mm	Mild stål	Belagt	Nei
01318	43mm	38mm	92mm	Mild stål	Belagt	Nei
01760	43mm	40mm	96mm	Mild stål	Belagt	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE