

Braketter for 19-tommers delvis høydemonteringsprofiler, CIC



Disse brakettene brukes til å montere delvise 19-tommersprofiler i 800 mm brede skap. De kan justeres i høyden og i dybden.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For montering av 19" vertikale profiler CIPP i 800 mm brede skap. Justerbar i dybde i trinn på 12,5 mm ved hjelp av CLPK klikk-inn-profiler.

Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 4 braketter med monteringsutstyr.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Avslutt
CIC04	2414959	49mm	100mm	50mm	Mild stål	Sinkbelagt

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE