


Samleskinneadapter 25 A uten kabler, W060



Samleskinneadapter med én monteringskinne med skrueterminaler 6 mm².

BRANSJESTANDARDER

UL

CSA

GL

FUNKSJONER

Beskrivelse: Samleskinneadapter 25 A. Med to justerbare monteringskinner. Med skrueterminaler 6 mm² fra baksiden.

Nominell spenning: 690 V.

Nominell strøm: 25 A.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Strømfordeling ved 80% belastning: 1.2 W.

Poler: 3-pols.

Dimensjoner: 45 × 200 × 63 mm.

Pakning: 1 stk.

Godkjenninger: CSA, UL, GL.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate	Farge
32436	45mm	200mm	75mm	Plast, Lakkert stål	Belagt	Svart, Lys grå

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE