


Bussbar Adapter 63A med kabler, W060



Samleskinneadapter med én monteringsskinne, forhåndsmontert med kabler 10 mm².

BRANSJESTANDARDER

UL

CSA

GL

FUNKSJONER

Beskrivelse: Samleskinneadapter 63 A. Med én justerbar monteringsskinne. Med kabler 10 mm².

Nominell spenning: 690 V.

Nominell strøm: 63 A.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Strømfordeling ved 80% belastning: 4.4 W.

Poler: 3-pols.

Pakning: 1 stk.

Godkjenninger: CSA, UL, GL.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Avslutt	Farge
32454	200mm	54mm	63mm	Plast, Mild stål	Belagt	Svart, Lys grå
32456	200mm	63mm	63mm	Plast, Mild stål	Belagt	Svart, Lys grå
32457	200mm	72mm	63mm	Plast, Mild stål	Belagt	Svart, Lys grå

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE