


Busbar Adapter 80A uten kabler, W060



Samleskinneadapter med én monteringskinne med skrueterminaler 16 mm².

BRANSJESTANDARDS

UL

CSA

GL

FUNKSJONER

Godkjenninger: CSA, UL, GL.

Poler: 3-pols.

Strømfordeling ved 80% belastning: 6 W.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Nominell strøm: 80 A.

Nominell spenning: 690 V.

Pakning: 1 stk.

Beskrivelse: Samleskinneadapter 80 A. Med én justerbar monteringskinne. Med terminaler på 16 mm², betjenes fra baksiden.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate	Farge
32466	200mm	54mm	63mm	Plast, Mild stål	Belagt	Svart, Lys grå
32469	200mm	72mm	63mm	Plast, Mild stål	Belagt	Svart, Lys grå

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE