


Samleskinneadapter 80A uten kabler, W060



Universell samleskinneadapter, med én justerbar monteringskinne og med fjærklemmer 1,5–16 mm².

FUNKSJONER

Beskrivelse: Samleskinneadapter 80 A. Med én justerbar monteringskinne. Uten kabler, med fjærterminaler på 1.5 – 16 mm².

Nominell spenning: 690 V.

Nominell strøm: 80 A.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Strømfordeling ved 80% belastning: 6 W.

Poler: 3-pols.

Pakning: 1 stk.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate	Farge
32464	200mm	54mm	63mm	Plast, Lakkert stål	Belagt	Svart, Lys grå

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE